

KÄRCHER**Mokri i suhi usisavač, oznaka proizvođača: NT55T2ME****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 078521 NT55T2ME |
| GTIN | 4039784538092 |
| Razred artikla | 07C |

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski učinkoviti **mokri i suhi usisavači** s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. **Automatsko gašenje** kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.

- **Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**
- **Top-Class industrijski usisivač s 2 usisne turbine koje ne treba održavati i razvijenim, automatskim sustavom za čišćenje filtra Tact² za kontinuirani rad bez prekida.**
- **Vrlo prikladno i za uklanjanje velikih količina fine prašine sve do grube prljavštine i tekućina.**
- **Za pražnjenje se spremnik od čelika otpornog na koroziju može potpuno izvaditi iz voznog postolja te zasebno odnijeti do mjesta zbrinjavanja.**
- **Antistatički sustav (uzemljenje do priključka usisnog crijeva) i razred zaštite I.**
- **Robusni spremnik od 55 l s odbojnicima i metalnim okretnim kotačićima.**

Dio isporuke:

Uključujući usisno crijevo s koljenom, metalnu usisnu cijev 2x0,5 m, podnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, papirnu filter vrećicu.

Napomena:

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---|
| Čišćenje fine prašine | da |
| Protok volumena zraka | 2x74 l/s |
| Radna buka | 73 dB(A) |
| Oznaka proizvođača | NT 55/2 Tact ² Me I |
| Prihvat snaga | 2760 W |
| Čišćenje filtra | Tact ² automatsko čišćenje filtra |
| Duljina kabela | 10 m |
| Antistatički sustav | da |
| Duljina | 710 mm |
| Težina | 45 kg |
| Razred prašine - usisavač | L |
| širina | 570 mm |
| Broj turbina | 2 |
| Vakuum | 254 mbar |
| Nazivna širina priključka | 40 mm |
| Visina | 1070 mm |
| Obujam spremnika | 55 l |
| Duljina usisne cijevi | 4 m |
| Filtarski sustav | Plosnati filter |
| Posebnost | Spremnik od nehrđajućeg čelika, antistatički, zaštitni razred I |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Uski nastavak, 13 mm nazivna širina priključka DN40 | 078528 DN40 |
| Gumena sapnica ukošene cijevi nazivna širina priključka DN40 | 078527 DN40 |