

Garant GRIDLINE

CNC radionički stol s korpusom 24G + 30G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970615 2000
GTIN	4062406163389
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G i 30G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. S radnom pločom od bambusa.

Nosivost ladica korpusa 24G: 75 kg.
Nosivost ladica korpusa 30G: 200 kg.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosive boje, RAL 7035.**

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	270 kg
Kućiste ladice desno širine	750 mm
Kućiste ladice lijevo širina	600 mm
Visina	850 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica	600 mm

Kućište ladice, visina	800 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Kućište ladice, dubina	700 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Radna ploča duljina	2000 mm
Korisna širina ladica (kućište desno)	650 mm
Korisna širina ladica (kućište lijevo)	500 mm
Korisna širina ladica u G (kućište lijevo)	20
Korisna širina ladica u G (kućište desno)	26
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC radionički stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931168 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931168 100
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931043 125
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931168 300

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931043 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 250 mm	931043 250
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931043 50
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931168 125
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931043 100
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 2000 mm	926001 2000
Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg visina mm / broj ladica 800/5	931115 800/5
Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg visina mm / broj ladica 800/6	931005 800/6