

Garant GRIDLINE

CNC radionički stol s korpusom 30G, 26×24G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970605 1500
GTIN	4062406163372
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Noge širine 50 mm s poprečnim podupiračem. Podnožje s plastičnim klizačima koji ne oštećuju podlogu. S jednim parom potpornih limova za učvršćivanje. Korpus ladice 30G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od **200 kg**. S radnom pločom od bambusa.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosive boje, RAL 7035.**

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča duljina	1500 mm
Nožni dijelovi širina	50 mm
Kućište ladice, širina	750 mm
Visina	850 mm
Radna ploča dubina	750 mm

Korisna dubina ladica	600 mm
Kućište ladice, dubina	700 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Kućište ladice, visina	800 mm
Težina	175 kg
Broj ladica	5
Korisna dubina ladica u G	24
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Korisna širina ladica u G	26
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	CNC radionički stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931168 125
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931168 300

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931168 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931168 100
Potporni lim tip 1	927122 1
Ormar za alat u kompletu s ladicama200 kg visina mm / broj ladica 800/5	931115 800/5
Podnožje visina 800 mm	927000 800
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 1500 mm	926001 1500