

Garant GRIDLINE

Ormar za CNC alat potpun s ladicama, 26×24G, Visina mm / broj ladica: 1025/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Razred artikla	9GK

Opis
Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom sa zatikom na centralno zaključavanje. Trostrani rub protiv kotrljanja i **prostirka od užlijebljene gume. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s izrezima** za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm nosivosti od 75 kg. Ladica od 75 mm s nosivosti od 200 kg.**

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 26×24

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Korisna visina: 900 mm

Korisna širina ladica: 650 mm

Korisna dubina ladica: 600 mm

Korisna širina ladica u G: 26

Tehnički opis

Težina	144 kg
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna dubina ladica u G	24
širina	750 mm
Korisna širina ladica u G	26
Dubina	700 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za CNC alat s ladicama

Pribor

Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931165 300
Rozeta za GridLine Tip HU21	914227 HU21