

Garant GRIDLINE

CNC višenamjenski ormar s ladicama, 26×20G, visina mm / tip: 1025/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat u 60×28G, s ladicama 26×20G. **S kliznim vratima** centralno zaključavanje s ručkom za guranje s cilindričnom bravom, 3-stranim rubom protiv kotrljanja i užljebljenom gumenom podlogom. **Bez individualne zaštite na izvlačenje.** Ladice i police na izvlačenje mogu se postaviti u obje polovice ormara, bez srednje pregrade. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Nosivost ladica i izvlačivog dna **200 kg**. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm.

Plasman:

Broj ladica (br. 930635 vel. 75): 2

Broj izvlačnih polica (br. 930656 vel. 75): 4

Lakiranje:

Korpus, izvlačne police i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970708.

Tehnički opis

Težina	205 kg
Korisna visina	900 mm

Dubina	700 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
širina	1500 mm
Visina	1025 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	20
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Pomoćni ormarić za CNC uz strojeve

Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930635 75
Izvlačna polica200 kg Ugradbena visina 75 mm	930656 75
Višenamjenski ormar s kliznim vratimas povišenim rubom visina 1025 mm	932130 1025
Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12