

Garant GRIDLINE

**Ormar za CNC alat potpun s ladicama, 26×24G, Visina mm / broj ladica: 1025/4**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Razred artikla	9GK

**Opis**
**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom sa zatikom na centralno zaključavanje. Trostrani rub protiv kotrljanja i **prostirka od užlijebljene gume. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s izrezima** za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm nosivosti od 75 kg. Ladica od 75 mm s nosivosti od 200 kg.**

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

**Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.**

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 26×24

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Korisna visina: 900 mm

Korisna širina ladica: 650 mm

Korisna dubina ladica: 600 mm

Korisna širina ladica u G: 26

## Tehnički opis

Korisna širina ladica	650 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna širina ladica u G	26
Dubina	700 mm
širina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Težina	125 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za CNC alat s ladicama

## Pribor

Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931165 200
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931165 300
Rozeta za GridLine Tip HU21	914227 HU21