

Garant GRIDLINE

CNC ormar u kompletu s prihvatom za alat, s limenim krilnim vratima, za prihvate alata: VDI20**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971301 VDI20
GTIN	4062406163679
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine vidi br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 500 mm

Širina u G: 40

Dubina u G: 20

Vodilice: 9 par

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Broj prihвата za alat	261
Težina	146 kg
Razmak osi A	55 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	20
Širina u G	40
Vodilice	9 par
Broj poprečnih nosača	9
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Vrsta proizvoda	CNC ormar

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Plastični tuljci tip VDI20	947390 VDI20
Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prihvate alata VDI20	971570 VDI20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11