

**3M****Tijelo polumaske Serija 6500QL, veličina: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097237 M
GTIN	051141563480
Razred artikla	04M

**Opis****Izvedba:**

Lagano tijelo maske kompaktnog dizajna za **nesmetan pogled na radno područje**. Sustav dvostrukih filtera za smanjen otpor pri disanju i dobru raspodjelu težine. „**Quick-Release**“ **mehanizam** olakšava stavljanje i skidanje maske kod kraćih stanki u radu. Prilikom stanki otvorena strana maske treba biti naslonjena na prsa, kako bi se spriječilo upadanje prljavštine u masku. **Duži rok trajanja** i velika stabilnost oblika u vrućim radnim okruženjima zahvaljujući silikonskom materijalu. Masku odlikuje **optimalno prijanjanje** i jednostavno čišćenje. U kombinaciji s filterima za čestice moguće je masku nositi s dijelom za glavu iz serije 3M™ Speedglas™.

S „**Quick-Release**“ **mehanizmom** za jednostavno stavljanje i skidanje maske. **Duži rok trajanja** i veća postojanost oblika u vrućem radnom okruženju zahvaljujući silikonskom materijalu.

**Optimalno nepropusno prijanjanje.****Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Robusna i udobna polumaska za zaštitu dišnih putova sa sustavom dvostrukih filtera koji se mogu mijenjati i osiguravaju smanjeni otpor kod disanja te dobro raspoređivanje težine.

- **Lagana i kompaktna konstrukcija omogućuje neograničeno vidno polje na radnom području.**
- **Odvođenje topline i vlage kroz posebno dizajniran ventil za disanje.**
- **Glatke površine lako se održavaju.**

**Standard:**

EN 140.

## Tehnički opis

Oznaka proizvođača	6502QL
Težina	166 g
Filtarski priključak	3M™ Bajunet sustav
Kod boje za odgovarajući pribor	3M™ Bajunet
Vrsta proizvoda	Polumaska

## Pribor

Set filtera za naknadno punjenje 6223M	097232
--	--------