

Garant GRIDLINE

CNC ormar u kompletu s prihvatom za alat, s roletom, za prihvate alata: SK30**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971349 SK30
GTIN	4062406164706
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

S roletama od eloksiranih aluminijskih profila, konfiguracija boja nije moguća.

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine vidi br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Dubina: 500 mm

Širina u G: 40

Dubina u G: 20
Vodilice: 2 par

Tehnički opis

Težina	126 kg
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Broj prihvata za alat	120
Razmak osi A	72 mm
širina	1000 mm
Širina u G	40
Dubina u G	20
Broj poprečnih nosača	6
Vodilice	2 par
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fronte za ormar	Rolete
Vrsta proizvoda	CNC ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP14	914226 GP14
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20	971525 20
Poprečni nosač s priхватima za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prijhate alata SK30	971570 SK30

Plastični tuljci tip SK30

947390 SK30