

Garant GRIDLINE

CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s limenim krilnim vratima, za prihvate alata: C4



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 971451 C4 |
| GTIN | 4062406164911 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 40
Dubina u G: 28
Korisna visina: 1845 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|--|
| Dubina | 700 mm |
| Dubina u G | 28 |
| Broj prihvata za alat | 72 |
| Težina | 115 kg |
| Korisna visina | 1845 mm |
| Vodilice | 2 par |
| širina | 1000 mm |
| Razmak osi A | 97 mm |
| Širina u G | 40 |
| Visina | 2000 mm |
| Broj poprečnih nosača | 8 |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima |
| Vrsta proizvoda | CNC ormar s velikim prostorom |

Pribor

| | |
|-------------------------|-----------|
| Plastični tuljci tip C4 | 947390 C4 |
|-------------------------|-----------|

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prijvate alata C4

971570 C4

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

940501 2000

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11