

Garant GRIDLINE

CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s limenim krilnim vratima, za prihvate alata: SK30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	971451 SK30
GTIN	4062406164850
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 40
Dubina u G: 28
Korisna visina: 1845 mm

Tehnički opis

Korisna visina	1845 mm
Težina	115 kg
Vodilice	2 par
Dubina	700 mm
Broj poprečnih nosača	8
Visina	2000 mm
Broj prihvata za alat	160
širina	1000 mm
Širina u G	40
Razmak osi A	72 mm
Dubina u G	28
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Vrsta proizvoda	CNC ormar s velikim prostorom

Pribor

971570 SK30

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/
odjeljka 40G za prijvate alata SK30

Plastični tuljci tip SK30

947390 SK30

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za
dubinu ormara u G 28

971525 28

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za
visinu ormara 2000 mm

940501 2000

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11