

Garant GRIDLINE

## CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s limenim krilnim vratima, za prijvate alata: VDI30



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	971451 VDI30
GTIN	4062406164898
Razred artikla	9GI

### Opis

#### Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

#### Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

#### Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

#### Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 40  
 Dubina u G: 28  
 Korisna visina: 1845 mm

## Tehnički opis

Broj poprečnih nosača	8
širina	1000 mm
Korisna visina	1845 mm
Broj prihvata za alat	152
Širina u G	40
Vodilice	2 par
Dubina	700 mm
Težina	115 kg
Razmak osi A	71 mm
Dubina u G	28
Visina	2000 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Vrsta proizvoda	CNC ormar s velikim prostorom

## Pribor

Plastični tuljci tip VDI30	947390 VDI30
----------------------------	--------------

Komplet rasvjete Basic za ormara GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Poprečni nosač s prihvatima za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prijvate alata VDI30	971570 VDI30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28	971525 28