

Garant GRIDLINE

## CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s krilnim vratima s prozorčićem, za prihvate alata: HSK63



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	971453 HSK63
GTIN	4062406165123
Razred artikla	9GI

### Opis

#### Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

#### Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

#### Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

#### Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 40  
 Dubina u G: 28  
 Korisna visina: 1845 mm

## Tehnički opis

Broj prihvata za alat	104
Korisna visina	1845 mm
Vodilice	2 par
Širina	1000 mm
Visina	2000 mm
Broj poprečnih nosača	8
Težina	115 kg
Dubina u G	28
Dubina	700 mm
Razmak osi A	78 mm
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Vrsta proizvoda	CNC ormar s velikim prostorom

## Pribor

940501 2000

Komplet rasvjete Basic za ormara GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Plastični tuljci tip HSK63	947390 HSK63
Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/ odjeljka 40G za prijvate alata HSK63	971570 HSK63
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28	971525 28