

Garant GRIDLINE

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par, prikladno za dubinu ormara u G: 28**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971525 28
GTIN	4062406165161
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Za vješanje u ormarima, nagib prema naprijed cca 16%.

Odgovara:

Ormari GridLine, dubine 28G.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Nosivost	200 kg
maksimalni broj poprečnih nosača	4
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

