


Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 30G, za prijvate alata: SK30**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971560 SK30
GTIN	4062406165178
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 30G (ormari širine 60G imaju dva odjeljka s po 30G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

za alatne drške	SK 30
Dubina	135 mm
Razmak osi A	72 mm
Visina	54 mm
Broj prijvata za alat	13
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip SK30

947390 SK30