

Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 30G, za prijvate alata: SK50**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 30G (ormari širine 60G imaju dva odjeljka s po 30G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Dubina	135 mm
Visina	54 mm
Razmak osi A	141 mm
Broj prijvata za alat	5
za alatne drške	SK 50
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Plastični tuljci tip SK50

947390 SK50

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28