

Garant GRIDLINE

**Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 30G, za prijvate alata: C8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971560 C8
GTIN	4062406165260
Razred artikla	9GI

**Opis****Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 30G (ormari širine 60G imaju dva odjeljka s po 30G).

**Lakiranje:**Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Visina	54 mm
Dubina	135 mm
Broj prijvata za alat	6
za alatne drške	C8
Razmak osi A	104 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

**Pribor**

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip C8

947390 C8