

Garant GRIDLINE

**Poprečni nosač s priхватima za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: C8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971570 C8
GTIN	4062406165413
Razred artikla	9GI

**Opis****Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

**Lakiranje:**Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Dubina	135 mm
za alatne drške	C8
Broj prijvata za alat	8
Visina	54 mm
Razmak osi A	104 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

**Pribor**

Plastični tuljci tip C8	947390 C8
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28	971525 28
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20	971525 20