

Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: C5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971570 C5
GTIN	4062406165390
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Razmak osi A	97 mm
Broj prijvata za alat za alatne drške	9 C5
Dubina	135 mm
Visina	54 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Plastični tuljci tip C5	947390 C5
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28	971525 28
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20	971525 20