

Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s priхватima za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: C6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971570 C6
GTIN	4062406165406
Razred artikla	9GI

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Razmak osi A	75 mm
Dubina	135 mm
Broj prijvata za alat za alatne drške	15 C6
Visina	54 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip C6

947390 C6