

Garant GRIDLINE

Poprečni nosač s priхватima za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: SK40**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 971570 SK40 |
| GTIN | 4062406165338 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

Lakiranje:Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

| | |
|--|--|
| Razmak osi A | 76 mm |
| Dubina | 135 mm |
| Broj prijvata za alat | 15 |
| Visina | 54 mm |
| za alatne drške | SK 40 |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | CNC sustav nosača |

Pribor

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20

971525 20

Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28

971525 28

Plastični tuljci tip SK40

947390 SK40