

Garant GRIDLINE

Vertikalni ormari s podno vođenim izvlačivim dijelovima opremljen s prihvatom alata, za alatne drške: VDI40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971655 VDI40
GTIN	4062406165567
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormar u 30×28G s izvlakama postavljenim na pod. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Vruće cinčani okviri izvlačnih dijelova imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, kadica s pregradama i perforiranih limova.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, izvatci antracit RAL 7016, **praškasto lakiran.**

Napomena:

Kod izvadaka širine 330 mm odgovaraju 2 nosača jedan pokraj drugog. Okomiti ormari smiju se postavljati isključivo na **sasvim ravnoj podlozi!**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 30

Dubina u G: 28

Okomito izvlačenje ladice, širina: 160 mm

Tehnički opis

širina	750 mm
Okomito izvlačenje ladice, širina	160 mm
Širina u E	36E
Visina	2000 mm
Okomito izvlačenje, korisna visina	1750 mm
Broj izvlačnih dijelova	4
Broj nosača alata br. 970130	24
Razmak osi A	85 mm
Broj prihvata za alat	312
Dubina	700 mm
Težina	310 kg
za alatne drške	VDI 40
Širina u G	30
Dubina u G	28
Debljina materijala	1,2 mm
Okomito izvlačenje, nosivost	600 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	2400 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC okomiti ormar za teške terete

Pribor

Plastični ulošci Tip VDI40	947390 VDI40
Nosač alata s prihvatom alata za alatne drške VDI40	970130 VDI40