

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina korpusa, mm/broj ladica:  
500/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Upotreba:**

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50; 75; 100; 200

**Lakiranje:**

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

**Tehnički opis**

Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina ladica u G	20

Težina	54 kg
Korisna površina za ladice	425 mm
širina	400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna visina	425 mm
Broj ladica	4
Dubina	650 mm
Visina	500 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna širina ladica u G	12
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

ESD ladica Prednja visina ladice 100 mm	972035 100
ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm	972035 75
ESD ladica Prednja visina ladice 50 mm	972035 50
ESD ladica Prednja visina ladice 200 mm	972035 200
ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicamobilan visina korpusa 500 mm	972032 500
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21