

Garant GRIDLINE

ESD korpus 16G s ladicama pomični, 12×20G, visina korpusa, mm/broj ladica: 500/4mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

S dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicama za kotačiće i glavom kotačića) Ø 125 mm s **laganim kotačićima** otpornima na trošenje. Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50; 75; 100; 200

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Tehnički opis

Visina	700 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Bez ostavljanja tragova	da
ComfortClose	ne
s trakom na odmatanje	da
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna širina ladica u G	12
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj ladica	4
Težina	54 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Korisna visina	425 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	425 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Dubina	650 mm
širina	400 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	425 mm
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	12×20G

Vrsta proizvoda

Montažna kolica

Pribor

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm

972036 100

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 50 mm

972036 50

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm

972036 75

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm

972036 200

ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicamobilan visina korpusa 500 mm

972032 500

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21