

Garant GRIDLINE

ESD korpus 16G s ladicama pomični, 12×20G, visina korpusa, mm/broj ladica: 500/5mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

S dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicama za kotačiće i glavom kotačića) Ø 125 mm s **laganim kotačićima** otpornima na trošenje. Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Tehnički opis

širina	400 mm
Korisna visina	425 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina ladica	500 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	300 mm
ComfortClose	ne
Visina	700 mm
Kučište ladice, korisna visina	425 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	12
Težina	60 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
s trakom na odmatanje	da
Broj ladica	5
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Dubina	650 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	425 mm
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	12×20G

Vrsta proizvoda

Montažna kolica

Pribor

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm

972036 75

ESD ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm

972036 125

ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicamobilan visina korpusa 500 mm

972032 500

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21