

Garant GRIDLINE

ESD radna ploča, Dubina 750 mm, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972160 1500
GTIN	4062406166960
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Potporna ploča izrađena od 50 mm **provodljive** iverice. Gornja prevlaka od **provodljivog** HPL materijala EGB 0,8 mm. Donja strana s prevlakom od bijele laminirane plastike. Neprekinuta **ABS rubna traka od 3 mm, antistatička. S unutarnjom čeličnom cijevi kao profilom za pojačavanje.**

Napomena:

Središnji otvor za element za uzemljenje br. 972827 vel.INT2W na donjoj strani ESD radne ploče. Mora se naručiti zasebno.

ESD radna ploča smije se koristiti samo s ESD podnožjima i ESD potpornim limovima.

Tehnički opis

ESD-oprema	da
provodljivog obujma	da
Debljina	51,6 mm
Pojačani profil s unutarnje strane radne ploče	30×30×3 mm
Debljina obloge	0,8 mm
Obloga radne ploče	Provodiljivi HPL materijal
Materijal radne ploče	Iverica, volumenski provodljiva
Duljina	1500 mm
Duljina ploče	1500 mm
provodljivi gornji sloj	da
Boja površine radne ploče	svijetlo siva RAL 7035

Uzemljenje	na sredini, s donje strane radne ploče
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	Dubina 750 mm
Dubina	750 mm
Vrsta proizvoda	Ploča radioničkog stola