

Garant GRIDLINE

**ESD podnožje, broj izvlačnih dijelova: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972180 800
GTIN	4062406166984
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 972195 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.

Svi plastični dijelovi nisu ESD vodljivi. Nije moguće uzemljenje preko podnožja.

**Tehnički opis**

prikladno za dubinu ploče	750 mm
Visina	800 mm
širina	50 mm
Dubina	700 mm

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Podnožje