

Garant GRIDLINE

Kolica za materijal ESD, visina: 1700mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972060 1700
GTIN	4062406167110
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Okvir i konstrukcija od 4-kutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Perforacija u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50 mm) za prihvat polica, vodilica sa spremnikom itd. vel. 1000 mm. **Navojne utičnice** na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 TPE zakretna kotačića s kočnicom, Ø 125 mm sa sivim **provodljivim kotačićima**, otpornim na trošenje.

Upotreba:

Moguće opremanje s pločom za odlaganje, vodilicom sa spremnikom i perforiranim stijenkama vel.1000.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
širina	1000 mm

Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Težina	35 kg
Visina	1700 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna visina	1370 mm
maksimalna nosivost	200 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal