

Garant GRIDLINE

**ESD montažna kolica s ladicama pokretna, 20×24G, visina mm / broj ladica: 885/5****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 972425 885/5  |
| GTIN           | 4062406166854 |
| Razred artikla | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Montažna kolica u izvedbi 24×28G s po 2 **provodljiva** fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, zakretni kotačići s kočnicom. S 4-stranim uzdignutim rubom na vrhu. Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

**Napomena:**

- Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
- Uzemljenje putem kotača.

**Tehnički opis**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Korisna dubina ladica u G                                      | 24                      |
| maksimalna nosivost  | 600 kg                  |
| Korisna širina ladica u G                                      | 20                      |
| s trakom na odmatanje  | da                      |
| Korisna širina ladica  | 500 mm                  |
| Težina   | 109 kg                  |
| Bez ostavljanja tragova  | da                      |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da                      |
| Kučište ladice, korisna visina                                 | 600 mm                  |
| Korisna površina ladice u G                                    | 20×24                   |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)              | 100 %                   |
| Korisna dubina ladica  | 600 mm                  |
| Korisna visina   | 600 mm                  |
| Dubina   | 700 mm                  |
| ComfortClose   | ne                      |
| Visina   | 885 mm                  |
| Nosivost ladice/izvlačne police                                | 50 kg                   |
| širina   | 600 mm                  |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica                      | Jednoručni              |
| Izvedba  | mobilan                 |
| Izvedba  | s ladicama              |
| Korisna površina za ladice                                     | 600 mm                  |
| Debljina materijala  | 1,2 mm                  |
| Izvlačenje ladica  | Blokada izvlačenja      |
| Cilindrična brava sa zatikom                                   | modularni utični uložak |
| elektrostatsko svojstvo  | EGB/ESD                 |
| Atribut imena proizvoda  | 20×24G                  |
| Vrsta proizvoda  | Montažna kolica         |

---

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21

914227 HU21