

Garant GRIDLINE

**ESD ormar za alata s ladicama, 26×24G, visina mm / model: 800/6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Uključujući ESD kabel za uzemljenje.**

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lakiranje:**

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.**
- **Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

**Tehnički opis**

Korisna dubina ladica u G	24
Broj ladica	6

Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	600 mm
Visina	800 mm
Korisna visina	700 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
ESD-oprema	da
Korisna širina ladica	650 mm
širina	750 mm
Dubina	700 mm
Težina	133 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat