

Garant GRIDLINE

**ESD montažna kolica s ladicama pokretna, 26×24G, visina mm / broj ladica: 985/7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Kolica za montažu u izvedbi 30×28G s po 2 **provodljiva** fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, zakretni kotačići mogu se blokirati. S 4-stranim rubom protiv kotrljanja. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

**Potpuno s ladicama 26×24G. 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lakiranje:**

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

**Napomena:**

- **Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**
- **Uzemljenje putem kotača.**

## Tehnički opis

Bez ostavljanja tragova	da
s trakom na odmatanje	da
ESD-oprema	da
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Broj ladica	7
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica u G	26
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna visina	700 mm
Korisna dubina ladica u G	24
širina	750 mm
ComfortClose	ne
Težina	140 kg
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Visina	985 mm
Dubina	700 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	700 mm
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

---

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------