

Garant GRIDLINE

ESD potporni stupovi, visina: 1362mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972080 1362
GTIN	4062406167158
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Od robustnog čeličnog lima. Radna stanica bez prepreka, obzirom da se spaja bez potpornog lima. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne utičnice na prednjoj i unutarnoj strani za prihvat daljnjih modula poput perforiranih stijenki, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se vrši u parovima.

Odgovara:

ESD radna stanica br. 972010 - 972015, ESD radna mjesta s podešavanjem visine br. 972017 i ESD radni stolovi br. 972150 - 972160. Perforirane stijenke 2 × br. 972100 odnosno vel. 972101.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prikladno za prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom.

Tehnički opis

Serija	Workstation
Dubina	100 mm

Težina	8 kg
širina	40 mm
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama	2 × br. 972100 odnosno vel. 972101
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Stup nosača