


Garant GRIDLINE

ESD perforirana stijenka dvostrana, prikladno za tipove: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972101 1000
GTIN	4062406167400
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata. Perforirana stijenka u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj. Perforirane stijenke od čeličnog lima □ 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforiranu stijenku iz grupe 95.

Odgovara :

Za **pričvršćenje** između potpornih stupova i kolica za materijal.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
električna izolacija: EGB/ESD

Visina: 481 mm

širina: 920 mm

Dubina: 25 mm

Nosivost: 100 kg

Težina: 12 kg

Tehnički opis

Težina	12 kg
širina	920 mm
Nosivost	100 kg
Visina	481 mm

Perforirana stijenka, izvedba	obostrani
Dubina	25 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka