


Garant GRIDLINE

ESD perforirana stijenka dvostrana, prikladno za tipove: 2000**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972101 2000 |
| GTIN | 4062406167424 |
| Razred artikla | 9GW |

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata. Perforirana stijenka u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj. Perforirane stijenke od čeličnog lima □ 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforiranu stijenku iz grupe 95.

Odgovara :

Za **pričvršćenje** između potpornih stupova i kolica za materijal.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
električna izolacija: EGB/ESD

Visina: 481 mm

širina: 1920 mm

Dubina: 25 mm

Nosivost: 100 kg

Težina: 24 kg

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Težina | 24 kg |
| Visina | 481 mm |
| Dubina | 25 mm |
| Perforirana stijenka, izvedba | obostrani |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nosivost | 100 kg |
| širina | 1920 mm |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |