

Garant GRIDLINE

ESD police od čeličnog lima, prikladno za tipove: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972111 1000
GTIN	4062406167431
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, s uzdignutim rubom na 3 strane. S kabelom za uzemljenje. Prednja strana obrubljena. Mogućnost montaže s obrubljivanjem prema dolje ili gore. **Opseg regulacije po dubini 110 mm.** Moguća montaža **vodoravno 90°** i **okomito 110°**.

Odgovara :

Montaža **vješanjem** na potporne stupove i kolica za materijal (vel. 1000).

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

električna izolacija: EGB/ESD

Korisna širina: 880 mm

Korisna dubina: 300 mm

Ugradbena visina: 80 mm

Područje podešavanja dubine: 110 mm

Tehnički opis

Ugradbena visina	80 mm
Korisna širina	880 mm
Korisna dubina	300 mm
Područje podešavanja dubine	110 mm
Izvedba police	standard
Debljina materijala	1,5 mm

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Police