

Garant GRIDLINE

ESD zakretni nosač, broj zglobova: 2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972140 2
GTIN	4062406167516
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Zakretni nosač od čelične cijevi s **1** ili **2 zgloba**, za pričvršćenje (vijčani spoj) na **potporne stupove**. Za prihvat perforiranih stijenki br. 972144, nosača tipkovnice / TFT-a br. 972142 i nosača TFT ekrana br. 928178.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

električna izolacija: EGB/ESD

Doseg okretnog kraka: 560 mm

Nosivost: 25 kg

Tehnički opis

Nosivost	25 kg
Doseg okretnog kraka	560 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Okretni nosač

