


Garant GRIDLINE

**ESD perforirana stijenka jednostrana, prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972100 1500
GTIN	4062406167387
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata. Perforirana stijenka u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj. Perforirane stijenke od čeličnog lima □ 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforiranu stijenku iz grupe 95.

**Odgovara :**

Za **pričvršćenje** između potpornih stupova i kolica za materijal.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.  
električna izolacija: EGB/ESD

Visina: 481 mm

širina: 1420 mm

Dubina: 25 mm

Nosivost: 100 kg

Težina: 9 kg

**Tehnički opis**

širina	1420 mm
Visina	481 mm
Dubina	25 mm
Nosivost	100 kg

Težina	9 kg
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka