

ESD podna prostirka, tip: 1500X1200**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Razred artikla	98E

Opis**Izvedba:**

Najbolja svojstva nalijeganja bez proklizavanja kod debljine 3,5 mm. Mogućnost vožnje po njemu s okretnom radnom stolicom. Kratkoročno otporno na temperaturna opterećenja kao u slučaju npr. prskanja kod lemljenja. S izrazito niskim otporom donje površine i zaobljenim kutovima.
Materijal: sintetički kaučuk, dvoslojni.
Boja: platinasto siva, točkasta.
Odvodni otpor $10^7 - 10^8 \Omega$.
Kontakt tipkalom: $2 \times 10,3$ mm. elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Duljina: 150 cm

širina: 120 cm

Debljina: 3,5 mm

Težina: 7,8 kg

Tehnički opis

Broj pritisnih gumba	2
Težina	7,8 kg
Debljina	3,5 mm
širina	120 cm
Materijal	Sintetizirani kaučuk, dvoslojni
Ø pritisnog gumba	10,3 mm
Duljina	150 cm
Boja	platinasto-siva, prošarana

Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	nije otporno na ulja
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	ESD podna prostirka