


ESD podna ploča, boja: DARKGREY**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Razred artikla	98E

Opis**Izvedba:**

PVC ploče s po 2 strane pozitivnog ozubljenja i 2 strane negativnog ozubljenja. Otpor pražnjenja oko $10^6 \Omega$. Glatka površina i donji sloj koji se prazni sa saćastom konstrukcijom. **Pogodan za industrijske kamione, ručne viličare i viličare:** do 2,5 t ukupne težine s čvrstim gumama, a do 5 t sa zračnim gumama. Statički: 50 kg/cm^2 .

Poseban dizajn podnih ploča omogućuje brzo oblaganje velikih površina varijacijom industrijskog poda. Mogu se postavljati na sve tvrde podloge (samo trebaju biti relativno ravne, ali mogu biti istrošene ili čak vlažne) te tapisone uz minimalnu ili nikakvu prethodnu pripremu. Tamnosivno mramorirano.

Napomena:

Uzemljenje podnih ploča preko bakrenih traka br. 972591 i garniture uzemljenja br. 972590.

Molimo, naručite zasebno. Spajanje uzemljenja mora izvesti stručnjak.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Duljina: 60,8 cm

širina: 60,8 cm

Debljina: 10,5 mm

Težina: 4,5 kg

Tehnički opis

Debljina	10,5 mm
----------	---------

Težina	4,5 kg
Materijal	PVC
Odvodni otpor	$10^6 \Omega$
Površina	glatko
širina	60,8 cm
Boja	tamnosivo mramorirano
ESD-oprema	da
Duljina	60,8 cm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	ESD podna prostirka