

bimos

ESD okretna radna stolica, umjetna koža, s kotačićima, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od ESD provodljive umjetne kože, udobno i mekano. Perivo i jednostavno za održavanje. Naslon s udubinom od provodljivog umjetnog materijala. Podnožje od poliranog aluminija.
Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Ergonomska udobna podloga s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama za guranje.

Standard:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Tehnički opis**

Dubina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	crna
Visina naslona	580 mm
Širina sjedala	460 mm
Izvedba	s kotačićima

Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

ESD kotačići(1 set = 5 komada)	963189
--------------------------------	--------