

**ESD zaštitna prostirka širina 91 cm, crna, duljina: 150 cm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972602 150
GTIN	662641699472
Razred artikla	96C

**Opis****Izvedba:**

Statična izolacijska zaštitna prostirka 14 mm debljine. Dugotrajna laminirana površina na bazi vinilnih mikrovlakana, koja ima izniman učinak protiv umaranja. Opremljena pritisnim gumbom od 10 mm i kablom za uzemljenje. Visoka otpornost na klizanje (R9 prema DIN 51130 i BG-rule BGR181) i lagano okretanje na prostirci putem profila protukliznih podnih ploča. Protuklizna podloga protiv klizanja i četiri ukošene strane osiguravaju pristup bez zapinjanja.

**Standard:**

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ . Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

**Dio isporuke:**

Uključuje kabel za uzemljenje.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Duljina: 150 cm

širina: 91 cm

Debljina: 14 mm

**Tehnički opis**

širina	91 cm
--------	-------

Duljina	150 cm
Debljina	14 mm
Oznaka proizvođača	Diamond Stat™
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	neotporno na ulje
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	crna
Vrsta proizvoda	ESD podna prostirka