

Garant GRIDLINE

**ESD ormar s policama s limenim krilnim vratima, broj izvlačnih dijelova:
1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972380 1000
GTIN	4062406180720
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Ormar **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla.

ESD ispitivanja provode se u skladu s DIN EN 61340-5-1. Mjerenje otpora prema točki uzemljenja provodi se s graničnom vrijednošću $R_{gp} < 1G\Omega$. Police imaju **ESD praškasto lakiranje**. Plastične noge ormara nisu ESD provodljive, stoga se točka uzemljenja ormara mora povezati.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

Napomena:

Isporuka se vrši bez zaštitnog pakiranja ESD. Sve plastike (npr. pokrovne kapice i pomične ručke) nisu ESD provodljive.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	56 kg
--------	-------

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Dubina	500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	35 kg
Dubina u G	20
Visina	1000 mm
Korisna visina	845 mm
širina	1000 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	40
Broj polica	2
Pozicioniranje drške	gore
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------