

**Garant****Sustav za fino istokarivanje Ø 86– 302 mm, Prihvat: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237570 1
GTIN	4062406180645
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Potpuna garnitura za fino istokarivanje za Ø 86 - 302 mm, s glavom za istokarivanje br. 237571 držačem izmjenjivih pločica i priborom u koferu. **Proširiva** s držačem izmjenjivih pločica br. 237573 242-402 do Ø 402 mm. **Točnost podešavanja 0,01 mm po skali / preko Noniusa 0,002 mm u Ø.**

**Upotreba:**

Za držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tip CC..09T3..

**Dio isporuke:**

po 1 držač izmjenjivih pločica: br. 237573 86-138 za Ø 86– 138

br. 237573 136-220 za Ø 136– 220

br. 237573 188-302 za Ø 188– 302

po 1 potpora: br. 237574 86 za br. 237573 86-138

br. 237574 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402

po 1 pritisna pločica: br. 237575 86 za br. 237573 86-138

br. 237575 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402

1 izmjenjiva pločica: br. 260058 CU7010 (ili koristiti CC.. 09T3)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237697 i br. 237698.

## Tehnički opis

Unutarnje hlađenje

da

Vrsta proizvoda

Vretenasti alat