

Garant**Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212620 25 |
| GTIN | 4062406183820 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema \varnothing djelovanja D_w .

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Prihvatni navoj M | M12 |
| $\varnothing D_2$ | 21 mm |
| \varnothing reza D_c | 25 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 12,5 mm |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Duljina 1 | 35 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 35 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 219875 (25IP 6,0 Nm) |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Izvedba drške | s navojem |
| Primjena glodala | Glodala za kopiranje |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 25IP | 674252 25IP |
| Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Stezni vijak | 219874 |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |