

Garant**Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212620 32
GTIN	4062406183844
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema \varnothing djelovanja D_w .

Tehnički opis

\varnothing reza D_c	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Vijak za izmjenjivu pločicu	219876 (30IP 6,0 Nm)
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Unutarnje hlađenje	ne
$\varnothing D_2$	30 mm
Duljina 1	45 mm

Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Stezni vijak	219874
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 30IP	674252 30IP
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600