

Garant**Okretna radna stolica, umjetna koža, s kotačićima, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965034
GTIN	4045197739537
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretna radna stolice sa Synchron tehnologijom. Mekana površina od umjetne kože lako se održava i pere. S narančastim dvostrukim šavom. Aluminijsko podnožje s pet krakova.

Sjedalo (širina×dubina): 470×450 mm.

Visina naslona: 600 mm.

Raspon podešavanja naslona: 60 mm.

Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.

Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Zakočeni dvostruki kotačići s mekanom PU radnom površinom.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Lumbalna potpora.**
- **Synchron tehnologija.**
- **Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokim i uskim naslonima.**
- **Aluminijsko podnožje s pet krakova.**

Standard:**DIN 68877**

Tehnički opis

Boja materijala sjedala	crna
Visina naslona	600 mm
Potporna za lordozu	da
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Standard	DIN 68877
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Dubina sjedala	450 mm
Nosivost	120 kg
Sinkronizirana mehanika	da
Širina sjedala	470 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Materijal sjedala	Umjetna koža
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	480 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Zamjenski kotačići(1 set = 5 komada)	962517
--------------------------------------	--------

Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip

965047