

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W80: 38-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236610 38-010
GTIN	4047109258501
Razred artikla	24R

**Opis**

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 38-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 110408-01  
Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	38-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 110408-01
Seriya	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935
Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	75 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		