

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 32-210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: Inox

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 090408

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408
Oznaka	32-210
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7935

Tip	Inox
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		