

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 39-210****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236553 39-210 |
| GTIN | 4047109258327 |
| Razred artikla | 24Q |

Opis**Izvedba:**

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla! Samo za KUB Centron Powerline.

Tip: Inox

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 110508

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,22 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 110508 |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,22 mm/okr |
| Oznaka | 39-210 |
| Vrsta | BK7935 |
| Tip | Inox |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 300 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 250 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno | | |