

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2×D,
Ø DC: 14,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234000 14,5
GTIN	4045197739063
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Upotreba, reklamni tekst:

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Tehnički opis

Ø drške D _s	20 mm
Broj oštrica Z	1
Duljina drške L _s	50 mm
Korisna duljina L ₁	30 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 5IP (0,38 Nm)

Serijska	Power Drill
Nazivni Ø D	14,5
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	44 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,38 Nm	211750 0,38
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 5IP	239700 5IP